

H505 CRYSTAL

SELLADOR-ADHESIVO TRANSPARENTE, DE MÓDULO MEDIO ALTO, DE USO GENERAL. MULTIMATERIALES.

VENTAJAS

- Uso interior y exterior, buena resistencia a los rayos UV
- - Claro como el cristal
- - Sin ftalatos, sin estaño y sin disolventes
- - Alta resistencia a los rayos UV
- - Sellador y adhesivo multifuncional
- - Apto para uso interno y externo *



DESCRIPCIÓN

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL es sellador-adhesivo un alto calidad profesional libre de ftalatos, estaño y disolventes.

Sellador y adhesivo universal transparente como el cristal. Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL tiene una base híbrida y cura bajo la influencia de la humedad para formar un goma elástica duradera.

USOS RECOMENDADOS

Para el pegado y sellado de materiales transparentes o sobre soportes (aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal, espejos, cristal, PVC, poliéster, madera, poliestireno...).

MODO DE APLICACIÓN

Los soportes deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas

Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire. Alisar en caso necesario con espátula humedecida en agua jabonosa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Módulo 100% DIN 53504 S2 0,50 N / mm²
- Tasa de aplicación @ Ø 2,5 mm / 6,3 bar 100 g / min
- Temperatura de aplicación + 5 ° C a + 40 ° C
- Híbrido base
- Tiempo de curado a + 23 ° C / 50% RH 3 mm / 24 horas
- Densidad ISO 1183-1 1,03 g / ml
- Alargamiento a la rotura DIN 53505 / ISO 868500%
- Dureza Shore A DIN 53505 / ISO 868 25
- Formación de piel DBTM 10.00 30 minutos @ + 23 ° C / 50% RH
- Resistencia a la temperatura -40 ° C a + 120 ° C
- Resistencia a la tracción DIN 53504 S2 2,50 N / mm²

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

Debido a la gran variedad de materiales que se pueden usar se recomienda hacer anteriormente un test de adherencia. Consultar la página del producto.

Para soportes donde la adherencia no sea la idónea se recomienda aplicar una imprimación:

-Para soportes porosos: se recomienda la imprimación Prep P.

-Para soportes no porosos: se recomienda la imprimación Primer Panel Tack.

RENDIMIENTO

12 metros lineales aprox. por cartucho de 290ml, para cordones de 5 mm de diámetro

LIMITACIONES

- No apto para PE, PP, PTFE, plásticos blandos, sustratos bituminosos y de neopreno
- No apto para juntas de acristalamiento de fachada, piedra natural y espejos.
- No apto para piedra natural y cloruros.
- No apto para contacto continuo con agua
- Con exposición prolongada a la radiación UV, los productos pueden decolorarse.

PRESENTACIÓN

FORMATO	CAJA
Transparente- Cartucho 290 ml	12

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsd.thewercs.com/default.aspx>

ALMACENAJE

12 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.

TIEMPO DE CURADO

Formación de piel en 20 min aprox.
Secado 3 mm/día aprox.

CERTIFICACIONES

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365