



Laboratorios Rayt, s.a.

Garriga, 188 · Apdo. Correos 39
E-08910 BADALONA (España)
Tel. +34 93 460 78 20
Fax +34 93 383 63 56
www.rayt.com
E-mail: info@rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: R1625 NOVOSIL SELLADOR MODELOS BLANCO, MOD.005, MOD.012, MOD.034, MOD.035, MOD.040.

TIPO DE PRODUCTO

Sellante en cartucho sin disolventes, especialmente diseñado para el sellado de juntas de zócalos y rodapiés, juntas de madera (perímetro de muebles empotrados, etc).
Buena adherencia, para sellados interiores.
Colores disponibles: blanco, gris claro (mod.005), gris oscuro (mod.012), haya (mod.034), mod. 035 y mod.040.

DATOS TÉCNICOS

Sistema de curado	Dispersión acrílica
Color	Colores blanco y modelos 005,012,034,035 y 040.
Densidad	1.40 ± 0.05
Tiempo de formación de piel *	20 ± 10 min
Tiempo de curado *	1- 1.5 mm por día
Capacidad de movimiento	25%
Alargamiento en rotura	300 ± 50 %
Temperatura de aplicación	-20 °C a 75 °C
Temperatura de almacenaje	+ 10 °C a +30 °C

* Depende en gran medida de la temperatura y la humedad.

APLICACIONES

NOVOSIL SELLADOR especialmente diseñado para colores de modelos de zócalos y rodapiés, pero para uso de sellados, en madera, cerámica, metales.
Para juntas interiores y exteriores, la posibilidad de ser pintadas con pinturas por dispersión supone una ventaja.

MODO DE USO

Pre-tratamiento de las juntas:

Las juntas deben estar limpias, secas y libres de grasa. NOVOSIL SELLADOR puede ser aplicado en superficies húmedas, pero hay que asegurarse de que la junta se puede secar. Si la junta está constantemente húmeda, o en contacto permanente con el agua, el sellador no se puede endurecer y curar. El material no se puede utilizar a temperatura por debajo de 5 ° C. La junta debe estar protegida contra la lluvia, polvo y carga mecánica pesada, hasta su curado completo. Si es necesario la junta debe ser tapada. NOVOSIL SELLADOR se puede pintar encima después de un curado completo con la mayoría de pinturas de dispersión. Antes de la aplicación, es recomendable realizar una prueba de compatibilidad.

Tratamiento del curado del sellado:

La junta con NOVOSIL SELLADOR puede ser dañada por objetos cortantes. Sólo agentes lubricantes neutros (detergentes, jabones suaves) deben ser utilizados para la limpieza.

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto se mantiene durante 18 meses en el embalaje original, herméticamente cerrado entre +10° C y +30° C.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.



Laboratorios Rayt, s.a.

Garriga, 188 · Apdo. Correos 39
E-08910 BADALONA (España)
Tel. +34 93 460 78 20
Fax +34 93 383 63 56
www.rayt.com
E-mail: info@rayt.com



FICHA TÉCNICA

MARCADO CE

CE	Laboratorios Rayt, s.a.u Garriga 188-200, Badalona (Barcelona) España
14	EN15651-1:2012 F:EXT-INT EN15651-3:2012 Tipo S
DoP: 5188041652	

Revision: 01

Date: 12/2019

Sustituye:

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 2 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.

R08-PO21R - Hoja Técnica de Producto - Versión 02 - Fecha: 10.05.05