

KIT DE LATTES D'OCCULTATION PVC


OCCULTATION RIGIDE
LARGEUR 2500 MM




Occultation
optimum

Durable &
résistant

Simple à installer,
sans aucun outils



Lattes
tubulaires



Largeur de latte
49 mm



Épaisseur de
latte 4 / 5mm




Compatible avec
les panneaux à
plis de 21 mm

Les panneaux compatibles

Produit	Fabricant
RITMO, RITMOCLIP	RIVISA
AXYLE	DIRICKX
EXCEL, HYBRIDE et PRO	PLACE
GIGA, GIGA PREMIUM	CLOTEX
HERCULES, HERCULES +	MRT
TEMPO	ACIERA

Composition du kit :

Gen code



Existe en :

Coloris :

6005
Vert

9005
Noir

7016
Gris

9010
Blanc

Bois

Hauteurs :

1,03 m

1,23 m


1,53 m

1,73 m


1,93 m

VIDÉO D'AIDE AU MONTAGE

FLASHEZ LE QR CODE
ET AIDEZ VOUS DE LA VIDÉO



Notice d'installation :



1

Isolez du paquet les 2 lattes de rive. Elles sont regroupées par un élastique. Elles servent à occulter les 2 mailles aux extrémités du panneau.

2

Positionnez vos renforts dans les plis du panneau et bloquez-les à l'aide d'une latte en la glissant dans les mailles au milieu du renfort et recommencez l'opération de l'autre côté du panneau. La latte se glisse à l'intérieur du plis du panneau.

3

Positionnez les clips plastiques sur la partie haute des lattes.


4

Glissez les lattes suivantes ainsi que les lattes de rives et emboîtez les clips sur le fil horizontal supérieur.



5

Emboîtez les deux morceaux de votre lisse.



6

Le picot se place contre la partie intérieure plane de la lisse.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Les lattes occultantes ne doivent pas être stockées au soleil dans leur carton d'emballage pour une longue période. Cet emballage en carton ne peut pas être stocké à l'extérieur. Ne pas stocker ce produit verticalement pendant une longue période.



LE TRI
+ FACILE



BAC
DE TRI